

		CitoPress -15, 30
Indstøbningsenheder (valgfrit)	Diameter	25, 30, 40, 50 mm (1.25", 1.5")
Kompression	Kraft på styrekreds	50-350 bar i trin på 25 bar* (725-5076 psi i trin på 363 psi*) *For 50 mm cylinderdiameter er den maks. kraft begrænset til 250 bar (3625 psi)
Opvarmning (med tryk)	Temperatur	120/150/180°C (248/302/356°F)
	Tid	Variabel mellem 1 og 15 minutter
Køling (med tryk)	Tid	Variabel mellem 1 og 15 minutter
	Hastighed	Høj: Fuldt flow (4,8 l/min) Middel: 20% af fuldt flow (0,96 l/min) Lav: 3% af fuldt flow (0,14 l/min)
Software og elektronik	Taster	Folieforplade, Drej/Tryk Knap
	Display	LCD 5.2" med LED-baggrundslys
Sikkerhedsstandarder		Se Overensstemmelseserklæring
REACH		Kontakt det lokale Struers-kontor for at få oplysninger om REACH.
Driftsmiljø	Omgivende temperatur	5-40°C (41-104°F)
	Fugtighed	< 85 % RH ikke-kondenserende
Strømforsyning	Spænding/frekvens	200-240 V / 50-60 Hz (100-120 V / 50-60 Hz)
	Strømforsyning	1-faset (N+L1+PE) eller 2-faset (L1+L2+PE)
	Strøm, tomgang	8 W
	Current, maks.	CitoPress-15: 1300 W @ 200-240 V (1300 W @ 100-120 V) CitoPress-30: 2300 W @ 200-240 V (1300 W @ 100-120 V)
	Strøm	CitoPress-15: 5,6 A @ 200-240 V (13 A VED 100-120 V)
		CitoPress-30: 10 A @ 200-240 V (13 A @ 100-120 V)
Vandforsyning	Tryk	1-6 bar (14,5-87 psi)
	Indløb	3/4"
	Afløb	10 mm (0,4")
Afbryder til overskydende strøm		Type A, 30 mA (eller bedre) anbefales.
Lydniveau	A - vægtet lydtryksniveau ved arbejdsstationer	LwA = 61.5 dB(A) (målt værdi) Usikkerhed K = 4 dB Målinger foretaget i henhold til EN ISO 11202
Vibrationsniveau	Erklæret vibrationsemission	Ikke relevant



TEKNISKE DATA

CitoPress-15, -30

		CitoPress -15, 30
Dimensioner og vægt	Bredde	CitoPress-15: 48 cm (19") CitoPress-30: 55 cm (21,5")
	Dybde	56 cm
	Højde (med monteringsenhed og toplukning)	45 cm (17,7") (ekskl. CitoDoser) 55 cm (21,5") (inkl. CitoDoser)
	Vægt	CitoPress-15: 34 kg (75 lbs). CitoPress-30: 48 kg (106 lbs). CitoDoser: 3,1 kg (7 lbs).

Dok. nr.: 15737750_A_da
Udgivelsesdato: 2023.06.20